

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M2X0,4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M2X0,4
GTIN	4045197997609
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	2,1 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Závit Ø	2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H

Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,4 mm
Hloubka závitu	6 mm
Celková délka L	45 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M2×0,4
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník