

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M5X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M5X0,75
GTIN	4045197997821
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX

Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	4,25 mm
Celková délka L	70 mm
Závit Ø	5 mm
Hloubka závitů	15 mm
Stoupání závitů	0,75 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M5×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník