

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M24X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M24X0,5
GTIN	4045197999078
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Ø otvoru pod závit	23,5 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	18 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H

Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Hloubka závitu	72 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	160 mm
Závit Ø	24 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M24×0,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník