

**Garant****TK středící vrták A, TiAlN, Ø DC k13: 1,25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	121001 1,25
GTIN	4045197594587
Třída artiklu	11E

**Popis****Provedení:**

Vybroušen z tvrdokovové tyče kruhového průřezu. Opatřený spirálovou drážkou.  
Pro materiály do **62 HRC**.

**Technický popis**

Pro Ø obrobku	8 – 10 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	1,25 mm
Počet břitů Z	2
Tolerance stopky	h6
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,15 mm
Celková délka L	31,5 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerance jmenovitý Ø	k13
Úhel zahloubení	60 stupeň
Směr řezu	pravý

Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtáky

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	20 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	15 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	10 m/min	H
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		