

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M12X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M12X1,5
GTIN	4062406000974
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 1,5 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 9 mm
Stopka 4hran □: 7 mm
Ø otvoru pod závit: 10,5 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Závit Ø	12 mm
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	110 mm

Stoupání závitu	1,5 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	7 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Hloubka závitu	36 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M12×1,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník