

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M22X1,25****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130001 M22X1,25 |
| GTIN           | 4062406001735   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 1,25 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 20,75 mm

**Technický popis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Celková délka L         | 140 mm     |
| Norma                   | DIN 376    |
| Toleranční třída        | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída        | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída        | ISO 2 6H   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                              |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                                |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                                |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Závit Ø                    | 22 mm                                   |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Hloubka závitů             | 66 mm                                   |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Ø otvoru pod závit         | 20,75 mm                                |
| Stoupání závitů            | 1,25 mm                                 |
| Stopka 4hran □             | 14,5 mm                                 |
| Druh závitů                | MF-LH                                   |
| Rozměr závitů              | M22×1,25                                |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závit      | Strojní závitník pro konvenční obrábění |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Barevný kroužek | bez      |
| Druh produktu   | Závitník |