

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M29X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M29X0,35
GTIN	4062406002275
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitů: 0,35 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 22 mm
Stopka 4hran □: 18 mm
Ø otvoru pod závit: 28,65 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05

Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Stopka 4hran □	18 mm
Stoupání závitu	0,35 mm
Závit Ø	29 mm
Ø stopky D _s	22 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitu	87 mm
Ø otvoru pod závit	28,65 mm
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	180 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M29×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník