

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M34X3**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	130001 M34X3
GTIN	4062406002701
Třída artiklu	10N

## Popis

### Upozornění:

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 200 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 28 mm

Stopka 4hran □: 22 mm

Ø otvoru pod závit: 31 mm

## Technický popis

Stoupání závitu	3 mm
Celková délka L	200 mm
Hloubka závitu	102 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4

Počet drážek na třísky	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	28 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Závit Ø	34 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	31 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M34×3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník