

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M39X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M39X0,75
GTIN	4062406003043
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 0,75 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 38,25 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	39 mm
Norma	DIN 376
Celková délka L	200 mm
Hloubka závitu	117 mm
Stoupání závitu	0,75 mm

Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	32 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Ø otvoru pod závit	38,25 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	24 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M39×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník