

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M33X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M33X0,5
GTIN	4062406002565
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 0,5 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 25 mm
Stopka 4hran □: 20 mm
Ø otvoru pod závit: 32,5 mm

Technický popis

Závit Ø	33 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	32,5 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Stopka 4hran □	20 mm

Hloubka závitu	99 mm
Norma	DIN 376
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	180 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M33×0,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník