

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M3,5X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M3,5X0,35
GTIN	4062406000493
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 0,35 mm  
Celková délka L: 56 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 4 mm  
Stopka 4hran □: 3 mm  
Ø otvoru pod závit: 3,15 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Ø otvoru pod závit	3,15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	3,5 mm
Stoupání závitu	0,35 mm
Hloubka závitu	10,5 mm
Norma	DIN 371
Celková délka L	56 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M3,5×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník