

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M12X1,5****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130005 M12X1,5 |
| GTIN           | 4062406004545  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Norma            | DIN 376    |
| Toleranční třída | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,05   |
| Toleranční třída | ISO 3 6G   |
| Toleranční třída | ISO 3X 6GX |
| Toleranční třída | 7H         |
| Toleranční třída | 7HX        |
| Toleranční třída | 7G         |
| Toleranční třída | 7GX        |
| Toleranční třída | 6H +0,10   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Stoupání závitu            | 1,5 mm                                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 9 mm                                    |
| Celková délka L            | 110 mm                                  |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Hloubka závitu             | 36 mm                                   |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Ø otvoru pod závit         | 10,5 mm                                 |
| Závit Ø                    | 12 mm                                   |
| Stopka 4hran □             | 7 mm                                    |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Druh závitu                | MF                                      |
| Rozměr závitu              | M12×1,5                                 |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |