

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M52X5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130005 M52X5
GTIN	4062406007348
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 5 mm

Celková délka L: 250 mm

Ø stopky D_s: 40 mm

Stopka 4hran □: 32 mm

Ø otvoru pod závit: 47 mm

Technický popis

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20

Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Závit Ø	52 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	5 mm
Celková délka L	250 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	32 mm
Ø otvoru pod závit	47 mm
Hloubka závitu	156 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M52×5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník