

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M2,5X0,2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130006 M2,5X0,2
GTIN	4062406007577
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitů: 0,2 mm
Celková délka L: 50 mm
Ø stopky D_s: 2,8 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 2,3 mm

Technický popis

Celková délka L	50 mm
Závit Ø	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,3 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 1 4H

Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Hloubka závitů	7,5 mm
Stoupání závitů	0,2 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M2,5×0,2
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník