

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M4X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130006 M4X0,5
GTIN	4062406007676
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 0,5 mm  
Celková délka L: 63 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Stopka 4hran □: 3,4 mm  
Ø otvoru pod závit: 3,5 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3

Celková délka L	63 mm
Hloubka závitů	12 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Závit Ø	4 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M4×0,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník