

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M16X0,35****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130010 M16X0,35 |
| GTIN           | 4062406011932   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Celková délka L         | 110 mm     |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 12 mm      |
| Norma                   | DIN 376    |
| Ø otvoru pod závit      | 15,65 mm   |
| Toleranční třída        | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída        | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída        | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída        | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída        | 6H +0,05   |
| Toleranční třída        | 6H +0,20   |
| Toleranční třída        | ISO 3 6G   |
| Toleranční třída        | ISO 3X 6GX |
| Toleranční třída        | 7H         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Závit Ø                    | 16 mm                                   |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Hloubka závitů             | 40 mm                                   |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Stopka 4hran □             | 9 mm                                    |
| Stoupání závitů            | 0,35 mm                                 |
| Druh závitů                | MF                                      |
| Rozměr závitů              | M16×0,35                                |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závit      | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |