

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M20X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M20X0,35
GTIN	4062406012274
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Ø otvoru pod závit	19,65 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G

Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	50 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	20 mm
Stoupání závitů	0,35 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	140 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	12 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M20×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník