

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M13X1,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M13X1,75
GTIN	4062406011772
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Závit Ø	13 mm
Hloubka závitů	32,5 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G

Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Stoupání závitu	1,75 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	9 mm
Celková délka L	110 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Ø otvoru pod závit	11,25 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M13×1,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník