

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M27X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M27X0,35
GTIN	4062406012823
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Ø stopky D _s	20 mm
Hloubka závitů	67,5 mm
Celková délka L	160 mm
Stoupání závitů	0,35 mm
Závit Ø	27 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX

Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	26,65 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	16 mm
Norma	DIN 376
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M27×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník