

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M20X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M20X1,5
GTIN	4062406012328
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Hloubka závitů	50 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G

Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	140 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	12 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Závit Ø	20 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	18,5 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M20X1,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník