

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M10X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M10X1,5
GTIN	4062406015176
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: M-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 1,5 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Norma	DIN 371
Závit Ø	10 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Hloubka závitu	25 mm
Počet drážek na třísky	2
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Druh závitu	M-LH
Rozměr závitu	M10×1,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník