

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M2,2X0,2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M2,2X0,2
GTIN	4062406014704
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 0,2 mm  
Celková délka L: 45 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 2 mm

**Technický popis**

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20

Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	2,1 mm
Stoupání závitu	0,2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Závit Ø	2,2 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2 mm
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	5,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	45 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M2,2×0,2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník