

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M11X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M11X1,25
GTIN	4062406011628
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10

Závit Ø	11 mm
Norma	DIN 376
Stoupání závitů	1,25 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Hloubka závitů	27,5 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	9 mm
Ø otvoru pod závit	9,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	110 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M11×1,25
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník