

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M14X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M14X1
GTIN	4062406015411
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 1 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 13 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	13 mm
Závit Ø	14 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	11 mm
Hloubka závitů	35 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	9 mm
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M14×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník