

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M8X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M8X1,25
GTIN	4062406011468
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Závit Ø	8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Ø otvoru pod závit	6,75 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	8 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Hloubka závitu	20 mm
Celková délka L	90 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M8×1,25
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník