

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M10X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M10X0,75
GTIN	4062406015145
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 0,75 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 9,25 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	8 mm
Celková délka L	100 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 371

Ø otvoru pod závit	9,25 mm
Stoupání závitu	0,75 mm
Hloubka závitu	25 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Závit Ø	10 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M10×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník