

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M30X3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M30X3,5
GTIN	4062406016746
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: M-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 3,5 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 22 mm
Stopka 4hran □: 18 mm
Ø otvoru pod závit: 26,5 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	22 mm
Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	18 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E

Hloubka závitu	75 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Závit Ø	30 mm
Stoupání závitu	3,5 mm
Celková délka L	180 mm
Druh závitu	M-LH
Rozměr závitu	M30×3,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník