

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M42X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M42X3
GTIN	4062406017613
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 200 mm

Ø stopky D_s: 32 mm

Stopka 4hran □: 24 mm

Ø otvoru pod závit: 39 mm

Technický popis

Stoupání závitu	3 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05

Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Ø stopky D _s	32 mm
Ø otvoru pod závit	39 mm
Hloubka závitu	105 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	42 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	200 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M42×3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník