

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M31X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M31X0,75
GTIN	4062406016777
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitů: 0,75 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 25 mm
Stopka 4hran □: 20 mm
Ø otvoru pod závit: 30,25 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	20 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	31 mm
Ø otvoru pod závit	30,25 mm
Ø stopky D _s	25 mm

Počet břitů Z	3
Celková délka L	180 mm
Hloubka závitů	77,5 mm
Stoupání závitů	0,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M31×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závitů	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník