

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M30X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M30X1,25
GTIN	4062406016692
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 1,25 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 22 mm  
Stopka 4hran □: 18 mm  
Ø otvoru pod závit: 28,75 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Závit Ø	30 mm
Hloubka závitů	75 mm
Stopka 4hran □	18 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm

Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	28,75 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	180 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Stoupání závitu	1,25 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M30×1,25
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník