

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M40X1,75****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130011 M40X1,75 |
| GTIN           | 4062406017491   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,75 mm

Celková délka L: 200 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm

Stopka 4hran □: 24 mm

Ø otvoru pod závit: 38,25 mm

**Technický popis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 32 mm      |
| Toleranční třída        | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída        | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída        | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída        | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída        | 6H +0,05   |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                                |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Ø otvoru pod závit         | 38,25 mm                                |
| Hloubka závitu             | 100 mm                                  |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Stopka 4hran □             | 24 mm                                   |
| Norma                      | DIN 376                                 |
| Počet břitů Z              | 4                                       |
| Počet drážek na třísky     | 4                                       |
| Celková délka L            | 200 mm                                  |
| Závit Ø                    | 40 mm                                   |
| Stoupání závitu            | 1,75 mm                                 |
| Druh závitu                | MF-LH                                   |
| Rozměr závitu              | M40×1,75                                |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závit      | Strojní závitník pro konvenční obrábění |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Barevný kroužek | bez      |
| Druh produktu   | Závitník |