

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M27X1,75****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130011 M27X1,75 |
| GTIN           | 4062406016487   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 1,75 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 25,25 mm

**Technický popis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Norma                  | DIN 376 |
| Počet drážek na třísky | 3       |
| Řezný materiál         | HSS E   |
| Závit Ø                | 27 mm   |
| Stoupání závitu        | 1,75 mm |
| Celková délka L        | 160 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | ISO 1 4H                                |
| Toleranční třída           | ISO 1X 4HX                              |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                                |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                              |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                                |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Stopka 4hran □             | 16 mm                                   |
| Ø otvoru pod závit         | 25,25 mm                                |
| Hloubka závitů             | 67,5 mm                                 |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 20 mm                                   |
| Druh závitů                | MF-LH                                   |
| Rozměr závitů              | M27×1,75                                |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník