

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M98X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130021 M98X3
GTIN	4062406029197
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS  
Norma: DIN 2184  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 3 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm  
Stopka 4hran □: 44 mm  
Ø otvoru pod závit: 95 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	44 mm
Stoupání závitů	3 mm
Norma	DIN 2184
Ø otvoru pod závit	95 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm

Celková délka L	180 mm
Počet drážek na třísky	10
Závit Ø	98 mm
Řezný materiál	HSS
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Hloubka závitů	147 mm
Počet břitů Z	10
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M98×3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník