

Garant
Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M76X4

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130021 M76X4
GTIN	4062406028558
Třída artiklu	10N

Popis
Upozornění:

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
 Minimální objednávané množství: 1 ks
 Speciální výroba - vrácení vyloučeno
 Druh závitů: MF-LH
 Řezný materiál: HSS
 Norma: DIN 2184
 Toleranční třída: ISO 1 4H
 Toleranční třída: ISO 1X 4HX
 Toleranční třída: ISO 2 6H
 Stoupání závitů: 4 mm
 Celková délka L: 160 mm
 Ø stopky D_s: 50 mm
 Stopka 4hran □: 39 mm
 Ø otvoru pod závit: 72 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	8
Norma	DIN 2184
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	39 mm
Počet břitů Z	8

Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	114 mm
Stoupání závitu	4 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Ø otvoru pod závit	72 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Závit Ø	76 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M76×4
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník