

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M54X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130026 M54X0,5
GTIN	4062406031992
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: MF-LH

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2184

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 40 mm

Stopka 4hran □: 32 mm

Ø otvoru pod závit: 53,5 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	32 mm
Závit Ø	54 mm
Celková délka L	140 mm
Hloubka závitu	81 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX

Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Stoupání závitu	0,5 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Počet břitů Z	6
Ø otvoru pod závit	53,5 mm
Počet drážek na třísky	6
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 2184
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M54×0,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník