

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M78X0,5****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130021 M78X0,5 |
| GTIN           | 4062406028572  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS  
Norma: DIN 2184  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 0,5 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 77,5 mm

**Technický popis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Závit Ø                 | 78 mm      |
| Počet drážek na třísky  | 8          |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 50 mm      |
| Toleranční třída        | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída        | ISO 1X 4HX |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                      |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                    |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                      |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                      |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                    |
| Toleranční třída           | 7H                            |
| Toleranční třída           | 7HX                           |
| Toleranční třída           | 7G                            |
| Toleranční třída           | 7GX                           |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                      |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                      |
| Ø otvoru pod závit         | 77,5 mm                       |
| Hloubka závitu             | 117 mm                        |
| Počet břitů Z              | 8                             |
| Stoupání závitu            | 0,5 mm                        |
| Stopka 4hran □             | 39 mm                         |
| Řezný materiál             | HSS                           |
| Norma                      | DIN 2184                      |
| Celková délka L            | 160 mm                        |
| Druh závitu                | MF-LH                         |
| Rozměr závitu              | M78×0,5                       |
| Povlak                     | bez povlaku                   |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                     |
| Norma závitů               | DIN 13                        |
| Tvar náběhu                | C                             |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9           |
| Vnitřní chlazení           | ne                            |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu                  | levé                          |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek        | bez                                     |
| Druh produktu          | Závitník                                |