

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M82X2****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130026 M82X2  |
| GTIN           | 4062406033200 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: MF-LH  
Řezný materiál: HSS  
Norma: DIN 2184  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 2 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 80 mm

**Technický popis**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Závit Ø          | 82 mm      |
| Toleranční třída | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,20   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                               |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                             |
| Toleranční třída           | 7H                                     |
| Toleranční třída           | 7HX                                    |
| Toleranční třída           | 7G                                     |
| Toleranční třída           | 7GX                                    |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                               |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                               |
| Počet drážek na třísky     | 8                                      |
| Stopka 4hran □             | 39 mm                                  |
| Stoupání závitu            | 2 mm                                   |
| Celková délka L            | 160 mm                                 |
| Hloubka závitu             | 123 mm                                 |
| Ø otvoru pod závit         | 80 mm                                  |
| Řezný materiál             | HSS                                    |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 50 mm                                  |
| Norma                      | DIN 2184                               |
| Počet břitů Z              | 8                                      |
| Druh závitu                | MF-LH                                  |
| Rozměr závitu              | M82×2                                  |
| Povlak                     | TiN                                    |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                              |
| Norma závitů               | DIN 13                                 |
| Tvar náběhu                | C                                      |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                    |
| Vnitřní chlazení           | ne                                     |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu                  | levé                                   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek        | bez                                     |
| Druh produktu          | Závitník                                |