

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M98X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130026 M98X1
GTIN	4062406033606
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: MF-LH

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2184

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 180 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm

Stopka 4hran □: 44 mm

Ø otvoru pod závit: 97 mm

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	97 mm
Celková délka L	180 mm
Závit Ø	98 mm
Norma	DIN 2184
Toleranční třída	ISO 1 4H

Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Počet drážek na třísky	10
Stopka 4hran □	44 mm
Počet břitů Z	10
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Stoupání závitu	1 mm
Hloubka závitu	147 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M98×1
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník