

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M58X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130026 M58X0,5
GTIN	4062406032180
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS  
Norma: DIN 2184  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 0,5 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 45 mm  
Stopka 4hran □: 35 mm  
Ø otvoru pod závit: 57,5 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	45 mm
Počet drážek na třísky	6
Počet břitů Z	6
Závit Ø	58 mm
Hloubka závitů	87 mm
Celková délka L	160 mm

Norma	DIN 2184
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Stoupání závitu	0,5 mm
Ø otvoru pod závit	57,5 mm
Stopka 4hran □	35 mm
Řezný materiál	HSS
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M58×0,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník