

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M17X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M17X1,5
GTIN	4062406019266
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Stopka 4hran □	11 mm
Závit Ø	17 mm
Norma	DIN 376
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX

Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	125 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitu	42,5 mm
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M17×1,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník