

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M12X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M12X1,5
GTIN	4062406018894
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Závit Ø	12 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	9 mm
Hloubka závitu	30 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	110 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M12×1,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník