

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M14X0,35****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130015 M14X0,35 |
| GTIN | 4062406018986 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

| | |
|--------------------|------------|
| Závit Ø | 14 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Ø otvoru pod závit | 13,65 mm |
| Hloubka závitů | 35 mm |
| Stoupání závitů | 0,35 mm |
| Stopka 4hran □ | 9 mm |
| Celková délka L | 110 mm |
| Toleranční třída | ISO 1 4H |
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,05 |

| | |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída | 6H +0,20 |
| Toleranční třída | ISO 3 6G |
| Toleranční třída | ISO 3X 6GX |
| Toleranční třída | 7H |
| Toleranční třída | 7HX |
| Toleranční třída | 7G |
| Toleranční třída | 7GX |
| Toleranční třída | 6H +0,10 |
| Řezný materiál | HSS E |
| Ø stopky D _s | 11 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Druh závitu | MF |
| Rozměr závitu | M14×0,35 |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |