

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M30X1,25****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130015 M30X1,25 |
| GTIN           | 4062406020293   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Řezný materiál          | HSS E      |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 22 mm      |
| Závit Ø                 | 30 mm      |
| Toleranční třída        | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída        | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída        | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída        | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída        | 6H +0,05   |
| Toleranční třída        | 6H +0,20   |
| Toleranční třída        | ISO 3 6G   |
| Toleranční třída        | ISO 3X 6GX |
| Toleranční třída        | 7H         |
| Toleranční třída        | 7HX        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Stopka 4hran □             | 18 mm                                   |
| Stoupání závitu            | 1,25 mm                                 |
| Ø otvoru pod závit         | 28,75 mm                                |
| Hloubka závitu             | 75 mm                                   |
| Celková délka L            | 180 mm                                  |
| Počet břitů Z              | 4                                       |
| Norma                      | DIN 376                                 |
| Počet drážek na třísky     | 4                                       |
| Druh závitu                | MF                                      |
| Rozměr závitu              | M30×1,25                                |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závit      | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |