

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M37X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M37X0,5
GTIN	4062406020835
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	24 mm
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	0,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Celková délka L	200 mm
Závit Ø	37 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05

Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	36,5 mm
Hloubka závitů	92,5 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M37×0,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník