

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M3X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M3X0,35
GTIN	4062406018399
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	2,7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Norma	DIN 371
Hloubka závitů	7,5 mm
Stoupání závitů	0,35 mm
Závit Ø	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	56 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M3×0,35
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník