

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M43X0,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130015 M43X0,5 |
| GTIN | 4062406021245 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

| | |
|------------------|------------|
| Stopka 4hran □ | 29 mm |
| Stoupání závitu | 0,5 mm |
| Toleranční třída | ISO 1 4H |
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,05 |
| Toleranční třída | 6H +0,20 |
| Toleranční třída | ISO 3 6G |
| Toleranční třída | ISO 3X 6GX |
| Toleranční třída | 7H |
| Toleranční třída | 7HX |
| Toleranční třída | 7G |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Toleranční třída | 7GX |
| Toleranční třída | 6H +0,10 |
| Norma | DIN 376 |
| Závit Ø | 43 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Hloubka závitů | 107,5 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Celková délka L | 220 mm |
| Ø otvoru pod závit | 42,5 mm |
| Ø stopky D _s | 36 mm |
| Druh závitů | MF |
| Rozměr závitů | M43×0,5 |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závit | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |