

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, MF: M11X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130016 M11X0,75
GTIN	4062406022396
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 0,75 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 9 mm  
Stopka 4hran □: 7 mm  
Ø otvoru pod závit: 10,25 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	27,5 mm
Stoupání závitu	0,75 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	7 mm

Závit Ø	11 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	10,25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M11×0,75
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník