

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M8X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M8X1
GTIN	4062406018658
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitů: 1 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 7 mm

Technický popis

Závit Ø	8 mm
Celková délka L	90 mm
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Stoupání závitu	1 mm
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	6,2 mm
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	20 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Ø otvoru pod závit	7 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M8x1
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník