

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M9X0,35****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130015 M9X0,35 |
| GTIN           | 4062406018672  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Stopka 4hran □          | 7 mm       |
| Řezný materiál          | HSS E      |
| Hloubka závitů          | 22,5 mm    |
| Stoupání závitů         | 0,35 mm    |
| Počet drážek na třísky  | 3          |
| Celková délka L         | 90 mm      |
| Závit Ø                 | 9 mm       |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 9 mm       |
| Ø otvoru pod závit      | 8,65 mm    |
| Toleranční třída        | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída        | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída        | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída        | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | 6H +0,05                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                                |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Druh závitu                | MF                                      |
| Rozměr závitu              | M9×0,35                                 |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |