

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.1/2-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1.1/2-20
GTIN	4062406038151
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 38,1 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 36,89 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	38,1 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	20
Celková délka L	200 mm
Ø otvoru pod závit	36,89 mm
Stopka 4hran □	24 mm

Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Hloubka závitů	76,2 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	1.1/2-20 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník